

Flächensauggreifer

FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10

Art-Nr.: 10.01.11.00851

<https://www.schmalz.com/10.01.11.00851>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Vakuum-Flächengreifsysteme
FM > Flächengreifsystem FM-SW > FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10

Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen



Breite B: 22 mm


Länge L: 76 mm

Materialtyp: Schaum N, Höhe 10 mm

Rasterabstand: 4 x 6

Anzahl Saugzellen: 26

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	22 mm
dn	8 mm
G4	M3x0.5-IG
H	24 mm
H1	45 mm
L	76 mm
X1	24 mm
X2	48 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Anzahl Saugzellen	26
Haltekraft bei 60% Vakuum	40 N
Gewicht	0,03 kg
Produktfamilie	FM-SW

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flächensauggreifer

FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10

Art-Nr...:10.01.11.00851

<https://www.schmalz.com/10.01.11.00851>

Ersatzteile



DI-PL 76x22 N10 FLGR

Art-Nr...:10.01.11.01388

Breite B: 22 mm

Länge L: 76 mm

Materialtyp: Schaum N, Höhe 10 mm

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer