

Blocksauger

VCBL-G-K1 140x115x30

Art-Nr.: 10.01.12.03766

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03766>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Nestingtisch-Systeme > Blocksauger VCBL-G-K1 > VCBL-G-K1 140x115x30

Blocksauger mit Schlauchanschluss für den Einsatz auf Glatttischen zur Holzbearbeitung




für: 1-Kreis-Vakuumsystem

Höhe H: 30 mm

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 4 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	114 mm
B1	107 mm
d	6 mm
H	30 mm
L	140 mm
L1	133 mm

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-G-K1 140x115x30

Art-Nr...:10.01.12.03766

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03766>



STV-W M5-AG 6

Art-Nr...:10.08.02.00235

Gewinde G1: M5-AG

Schlauchausendurchmesser: 6 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 19,7 mm



STV-W M5-AG 4

Art-Nr...:10.08.02.00155

Gewinde G1: M5-AG

Schlauchausendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 16,4 mm



TV D9 4.3

Art-Nr...:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm

Blocksauger

VCBL-G-K1 140x115x30

Art-Nr...:10.01.12.03766

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03766>



VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Art-Nr...:10.01.12.00012

Länge L: 120 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 15,5 mm



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Art-Nr...:10.01.12.00228

Länge L: 140 mm

Breite B: 115 mm

Höhe H: 16,5 mm