

Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Art-Nr.: 10.01.15.00405

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00405>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Flexibilisierung von CNC-Bearbeitungszentren > Innospann Spannmittel
ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Saugeroberteil Cup für Innospann



Abmessung (LxB): 100 x 100


Länge L: 100 mm

Breite B: 100 mm

Höhe H: 30 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	100 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	100 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,20 kg

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Art-Nr.: 10.01.15.00405

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00405>



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Art-Nr.: 10.01.15.00062


Breite B: 4 mm

Höhe H: 10 mm

Dichtmaterial: EPDM

Materialtyp: Moosgummi

Form: halbrund



ISDR 100x100x12 Cup 4


Art-Nr.: 10.01.15.00404

Breite B: 100 mm

Höhe H: 12 mm

Länge L: 100 mm

Typ: Cup 4



ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

Art-Nr.: 10.01.15.00402

Breite B: 86 mm

Innendurchmesser d: 5 mm

Höhe H: 8,7 mm

Länge L: 86 mm

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-55


Typ: CUP 100

Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Art-Nr.:10.01.15.00405

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00405>



O-RING 48x2 CR-70

Art-Nr.:10.07.08.00468



TV D11 4.3

Art-Nr.:10.01.15.00347

Außendurchmesser D: 11 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 24 mm