

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 ISST

Art-Nr.: 10.01.15.00564

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00564>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für 3D-Freiformflächen > Spannmittel für manuelle Anwendungen > Basic Holding Fixture BHF > UB 135x135x156 29.5 15 ISST

Saugeraufnahme Uni-Base, flexibel einstellbar



Länge L: 135 mm

Breite B: 135 mm


Höhe H: 156 mm

Hub Z: 29,5 mm

Schwenkwinkel W: 15 °

Verwendung Konstruktion: Steel-Plate

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	135 mm
D	60,50 mm
D1	6 mm
D2	8 mm
H	156 mm
L	135 mm
W	15 °
Z (Hub)	29,50 mm

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 ISST

Art-Nr.:10.01.15.00564

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00564>



SCSB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Art-Nr.:10.01.15.00572

Kreisdurchmesser D mk: 78 mm

Funktion Sauger: Zentral fixierte Pins

Saugertyp: Balgsauggreifer SAB

Anschluss: Ø60mm

Material: NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Material Werkstückauflage: NBR

Höhe H1: 117,3 mm



ISCUP Cup 1 80x80x30

Art-Nr.:10.01.15.00003

Abmessung (LxB): 80 x 80

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Art-Nr.:10.01.15.00004

Abmessung (LxB): 80 x 40

Länge L: 80 mm

Breite B: 40 mm

Höhe H: 30 mm

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 ISST

Art-Nr.:10.01.15.00564

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00564>



ISCUP Cup 3 80x28x30

Art-Nr.:10.01.15.00005

Abmessung (LxB): 80 x 28

Länge L: 80 mm

Breite B: 28 mm

Höhe H: 30 mm



SSPB-117 117-125 NBR

Art-Nr.:10.01.15.00719

Durchmesser Ds: 117 mm

Höhe H1: 137 mm

Hub Z: 8 mm

Material Werkstückauflage: ED

Dichtmaterial: Perbunan



RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Art-Nr.:10.01.15.00587

Höhe H: 99 mm

Höhe H1: 120 mm

Hub Z: 21 mm

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Saugertyp: Innospann

Verwendung Konstruktion: Basic Holding Fixture