

Glockensauger (rund)

SAXM 60 ED-85 SC055

Art-Nr.: 10.01.19.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00007>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > SAXM 60 ED-85 SC055

High-Speed Glockensauger (rund) für maximale Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen




Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	11,80 mm
d1	27,60 mm
Dk	22,20 mm
Dmax(S)	69,70 mm
Ds	61,50 mm
H	28,30 mm
H2	10,50 mm
Z (Hub)	10,90 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	154 N
Querkraft	85 N
Querkraft geölte Oberfläche	155 N
Volumen	27,68 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	60

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauger (rund)

SAXM 60 ED-85 SC055

Art-Nr.: 10.01.19.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00007>

Nippelfamilie	SC 055
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	11,10 g
Produktfamilie	SAXM

Zubehör



SC-A 055 G1/4-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02821

Anbindungstyp: 055

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 7,2 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 055 G1/4-IG L

Art-Nr.: 10.01.06.02742

Anbindungstyp: 055

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 17,2 mm


Bauform: Verliersicherung

Glockensauger (rund)

SAXM 60 ED-85 SC055

Art-Nr.: 10.01.19.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00007>



SC-A 055 G3/8-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02809

Anbindungstyp: 055

Gewinde G1: G3/8"-AG

Einbaulänge: 7,7 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 055 G3/8-IG L

Art-Nr.: 10.01.06.02743

Anbindungstyp: 055

Gewinde G1: G3/8"-IG

Einbaulänge: 17,2 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 055 M10-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02822

Anbindungstyp: 055

Gewinde G1: M10-AG

Einbaulänge: 7,2 mm

Bauform: Verliersicherung

Glockensauger (rund)

SAXM 60 ED-85 SC055

Art-Nr.: 10.01.19.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00007>



SC-A 055 M14x1.5-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02823

Anbindungstyp: 055

Gewinde G1: M14x1.5-AG

Einbaulänge: 7,2 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 055 RA L

Art-Nr.: 10.01.06.02815

Anbindungstyp: 055

Einbaulänge: 9,5 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-S 055 FDC-L

Art-Nr.: 10.01.06.02804

Bauform: Reibelem mit Verliersich