

Glockensauggreifer (rund)

SAX 40 ED-85 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00214

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00214>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAX > SAX 40 ED-85 G1/4-AG

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 40


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Anschluss: G1/4"-AG

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6,10 mm
Dmax(S)	45,40 mm
Ds	41,30 mm
G1	G1/4"-AG
H	29,30 mm
LG1	14,50 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	7,10 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	69 N
Querkraft	49 N
Querkraft geölte Oberfläche	71 N
Volumen	8,50 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Baugröße	40
Anschluss	G1/4"-AG
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (rund)

SAX 40 ED-85 G1/4-AG

Art-Nr.:10.01.19.00214

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00214>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	33,50 g
Produktfamilie	SAX
