

## Aufhängung klemmbar

FST-C 100-HD1

Art-Nr...:10.01.20.01260

<https://www.schmalz.com/10.01.20.01260>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Aufhängung klemmbar FST-C > FST-C 100-HD1

### Aufhängung mit Höhenausgleich und pneumat. Klemmung Heavy-Duty



Bauform Befestigungselemente: Heavy Duty 1 Federstößel

Federweg Z: 100 mm


Gewicht: 9 kg

Länge L: 170 mm

Breite B: 170 mm

Höhe H: 50 mm

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	170 mm
B1	410 mm
B2	45 mm
H	50 mm
H1	89,40 mm
L	170 mm
L1	250 mm
L2	220 mm
Z (Hub)	100 mm

### Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Aufhängung klemmbar

FST-C 100-HD1

Art-Nr...:10.01.20.01260

<https://www.schmalz.com/10.01.20.01260>



### EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Art-Nr...:10.05.01.00068

Nennweite: 5 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil

Steuerung Ventil: Stromlos offen

Anschlussgewinde: G1/4"-IG

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Leistungsaufnahme DC: 8 W



### MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Art-Nr...:10.01.20.01274

Gewicht: 1,77 kg

Länge L: 157 mm

Breite B: 120 mm

Höhe H: 60 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Saugbalken-C



### MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Art-Nr...:10.01.20.01275

Gewicht: 1,77 kg

Länge L: 157 mm

Breite B: 120 mm

Höhe H: 60 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Saugbalken-C

## Aufhängung klemmbar

FST-C 100-HD1

Art-Nr...:10.01.20.01260

<https://www.schmalz.com/10.01.20.01260>



### PROP-VENT 24V-DC DC

Art-Nr...:10.05.05.00104

Gewinde G1: G1/8"-IG

Spannung: 24V - DC

Stromtyp: Gleichstrom



### STV-GE G1/4-AG 6

Art-Nr...:10.08.02.00205

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchausendurchmesser: 6 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 11,2 mm

Länge L: 15,2 mm