

Glockensauger (oval)

SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Art-Nr.: 10.01.24.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00001>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

High-Speed Glockensauger (oval)




Abmessung (LxB): 60 x 20

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bk	20 mm
Bmax(S)	24 mm
Bs	18,70 mm
d	12,80 mm
H	21,90 mm
H2	3 mm
Lk	60 mm
Ls	61,80 mm
Z (Hub)	4,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Querkraft	44 N
Querkraft geölte Oberfläche	62 N
Volumen	5 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Nippelfamilie	SC 045-AR
Abmessung (LxB)	60 x 20
Saugerwerkstoff	Elastodur ED

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauger (oval)

SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Art-Nr.:10.01.24.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00001>

Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	7,20 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SAOXM