

Glockensauggreifer (oval)

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.24.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00019>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAOXM (oval) > SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG

High-Speed Glockensauger (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Saugerwerkstoff: Elastodur ED


Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G3/8-IG

Zusatzfunktion Sauger: Friction Disc

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	51 mm
Bs	41,60 mm
dn	6,10 mm
G1	G3/8"-IG
H	45,70 mm
LG1	12 mm
Lmax(S)	109 mm
Ls	101,80 mm
SW1	22 mm
SW3	6 mm
Z (Hub)	7,30 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	173 N
Querkraft	135 N
Querkraft geölte Oberfläche	156 N
Volumen	24 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	32 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (oval)

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.24.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00019>

Abmessung (LxB)	100 x 40
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	65,40 g
Produktfamilie	SAOXM

Ersatzteile



SC-I 055 AR-FDC

Art-Nr...:10.01.24.00011

Baugröße: 55

Bauform: Verdrehsich / Reibelement

Verwendung: SAOXM 100x40



SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

Art-Nr...:10.01.24.00003

Abmessung (LxB): 100 x 40

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Glockensauggreifer (oval)

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.24.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00019>




SC-S 055 L

Art-Nr.: 10.01.06.02746

Baugröße: 55

Bauform: Verliersicherung



SC-A 055-AR G3/8-IG L

Art-Nr.: 10.01.06.03166

Anbindungstyp: 055-AR

Gewinde G1: G3/8"-IG

Länge L: 17 mm

Bauform: Verliersicherung