

Glockensauggreifer (oval)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Art-Nr.: 10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAOXM (oval) > SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

High-Speed Glockensauger (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: M14x1.5-AG

Zusatzfunktion Sauger: Friction Disc

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	41,50 mm
Bs	31,90 mm
dn	4,10 mm
G1	M14x1.5-AG
H	31,80 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	88 mm
Ls	82,10 mm
SW1	22 mm
SW2	4 mm
SW3	5 mm
Z (Hub)	6 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	105 N
Querkraft	110 N
Querkraft geölte Oberfläche	134 N
Volumen	13 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (oval)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Art-Nr...:10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>

Abmessung (LxB)	80 x 30
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	49 g
Produktfamilie	SAOXM

Ersatzteile



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Art-Nr...:10.01.24.00002

Abmessung (LxB): 80 x 30

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A



SC-I 045 AR-FDC

Art-Nr...:10.01.24.00010

Baugröße: 45

Bauform: Verdrehsich / Reibelement

Verwendung: SAOXM 80x30

Glockensauggreifer (oval)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Art-Nr.: 10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>



SC-A 045-AR M14x1.5-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.03137

Anbindungstyp: 045-AR

Gewinde G1: M14x1.5-AG

Länge L: 2 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-S 045 L

Art-Nr.: 10.01.06.02740

Baugröße: 45

Bauform: Verliersicherung



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Art-Nr.: 10.01.24.00002

Abmessung (LxB): 80 x 30

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Glockensauggreifer (oval)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Art-Nr.: 10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>



SC-I 045 AR-FDC

Art-Nr.: 10.01.24.00010

Baugröße: 45

Bauform: Verdrehsich / Reibelement

Verwendung: SAOXM 80x30