

Befestigungsplatte

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Art-Nr.:10.01.29.00403

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00403>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Nadelgreifer > Zubehör Nadelgreifer SNG-V > BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Befestigungsplatte



Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Länge L: 38 mm


Breite B: 15 mm

Höhe H: 11,5 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG

Verwendung Konstruktion: Nadelgreifer

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	15 mm
d	5,50 mm
G1	G1/4"-IG
H	11,50 mm
H2	5 mm
L	38 mm
L2	20 mm
LG1	11,50 mm
X1	29 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	14,20 g