

## Saugfläche

SAUG-FL SCG 60 POM

Art-Nr.: 10.01.30.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00031>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer  
SCG > SAUG-FL SCG 60 POM

### Saugfläche



Außendurchmesser D: 60 mm


Höhe H: 9,5 mm

Saugerwerkstoff: Poloxymethylen POM

Arbeitstemperatur max.: 80 °C

Verwendung Konstruktion: Strömungsgreifer

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	60 mm
G1	M37x1-IG
H	9,50 mm
LG1	6,80 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Gewicht	16 g
Haltekraft	4 ... 20 N
Luftverbrauch	m <sup>3</sup> /h
Luftverbrauch	l/min
Saugvermögen	m <sup>3</sup> /h
Saugvermögen	l/min

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Saugfläche

SAUG-FL SCG 60 POM

Art-Nr.:10.01.30.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00031>

Saugerwerkstoff

Poloxymethylen POM

Produktfamilie

SAUG-SCG

### Zubehör



#### SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Art-Nr.:10.01.30.00092

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Zusatzfunktion Ejektor: Abluftführung axial



#### SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Art-Nr.:10.01.30.00359

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer axial



#### SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Art-Nr.:10.01.30.00170

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Montage: seitlich

Zusatzfunktion Ejektor: Abluftführung axial

## Saugfläche

SAUG-FL SCG 60 POM

Art-Nr...:10.01.30.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00031>



**SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG**

Art-Nr...:10.01.30.00360

Anzahl Ejektoren: 1

Leistungsklasse: E100

Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Montage: seitlich

Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer axial