

Flanschverlängerung

VEE-FE 25.4x181.5

Art-Nr.:10.01.36.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00128>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Vakuum-Endeffektoren VEE > Flanschverlängerungen VEE-FE > VEE-FE 25.4x181.5

Flanschverlängerung




Außendurchmesser D: 25,4 mm

Länge L1: 181,5 mm

Verlängerung um: 150 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	25,40 mm
D1	55 mm
Dmk	46 mm
G2	M4-AG
L1	181,50 mm
L	168,50 mm
LG2	6,40 mm

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flanschverlängerung

VEE-FE 25.4x181.5

Art-Nr...:10.01.36.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00128>



VEE-FE-A 20

Art-Nr...:10.01.36.00132

Durchfluss max.: 20 m³/h



VEE-FE-A 60

Art-Nr...:10.01.36.00133

Durchfluss max.: 60 m³/h



VEE-RU 55x55 20 FL

Art-Nr...:10.01.36.00090

Außendurchmesser D1: 55 mm

Länge L1: 55 mm

Nenndurchfluss: 20 m³/h

Kreisdurchmesser D mk: 46 mm

Flanschverlängerung

VEE-FE 25.4x181.5

Art-Nr...:10.01.36.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00128>



VEE-RU 55x65 60 FL

Art-Nr...:10.01.36.00065

Außendurchmesser D1: 55 mm

Länge L1: 65 mm

Nenndurchfluss: 60 m³/h

Kreisdurchmesser D mk: 46 mm



RFBP 50 50 BA SPB2

Art-Nr...:10.01.45.00096

Länge L: 50 mm

Breite B: 50 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

Art-Nr...:10.01.45.00091

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2

Flanschverlängerung

VEE-FE 25.4x181.5

Art-Nr...:10.01.36.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00128>



RFBP 100 58 BA O10

Art-Nr...:10.01.45.00092

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm



RFBP 120 120 BA SPB2

Art-Nr...:10.01.45.00085

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Art-Nr...:10.01.45.00086

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm