

Kompaktejektor

SCP 30 FS RP

Art-Nr.:10.02.02.01643

<https://www.schmalz.com/10.02.02.01643>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Kompaktejektoren > Kompaktejektoren SCP-FS > SCP 30 FS RP

Kompaktejektor mit integrierter Funktionalität



Düsendurchmesser: 3 mm
Saugvermögen (max): 200 l/min
Luftverbrauch Saugen: 420 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck): 5,0 ... 6,0 bar
Steuerung Ventil: Fremdsteuerung
Funktionsweise Ejektor: pneumatischer Luftsparregelung

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	25 mm
d	5,50 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G3/8"-IG
H	77 mm
H1	150,50 mm
H2	73,50 mm
H3	20,10 mm
L	112,50 mm
L2	37,50 mm
X1	49,50 mm
X2	69,50 mm
Y1	12 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	3 mm
Evakuierungsgrad	85 %
Saugvermögen (max)	200 l/min
Steuerung Ventil	Fremdsteuerung

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Kompaktejektor

SCP 30 FS RP

Art-Nr.: 10.02.02.01643

<https://www.schmalz.com/10.02.02.01643>

Saugvermögen max.	7,06 cfm
Produktfamilie	SCP

Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck
Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge