

## Elektromagnetventil

EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Art-Nr.: 10.05.01.00073

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00073>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Elektromagnetventile > Elektromagnetventile EMV > EMV 15 230V-AC 3/2 NO

### Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft



Nennweite: 15 mm

Spannung DC: 230V - AC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil


Steuerung Ventil: Stromlos offen

Anschlussgewinde: G3/4"-IG

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Leistungsaufnahme DC: 38,4 W

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-IG
G2	G3/4"-IG
G3	G3/4"-IG
H	114 mm
H1	140 mm
L	209 mm
L1	211 mm
X1	133 mm
Y1	40 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	15 mm
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Nenndurchfluss	566,70 l/min
Nenndurchfluss	34 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme DC	38,40 W
Spannung DC	230V - AC

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Elektromagnetventil

EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Art-Nr...:10.05.01.00073

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00073>

Schließzeit	80 ms
Gewicht	4,67 kg
Produktfamilie	EMV

### Zubehör



#### FAS 80x39 G3/4-AG

Art-Nr...:10.05.01.00062

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 39 mm

Gewinde G1: G3/4"-AG

### Ersatzteile



#### FAS 80x39 G3/4-AG

Art-Nr...:10.05.01.00062

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 39 mm

Gewinde G1: G3/4"-AG