

Strömungsventil

SVK G1/4-IG

Art-Nr.: 10.05.03.00035

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00035>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Strömungsventile und Strömungswiderstände > Strömungsventile SVK, SVKG, SVV > SVK G1/4-IG


Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer



Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
G1	G1/4"-AG
G2	G1/4"-IG
L	26 mm
LG1	10 mm
LG2	11 mm
SW1	17 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,3$ bar	0,17 m ³ /h
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,3$ bar	2,90 l/min
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,6$ bar	0,20 m ³ /h
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,6$ bar	3,40 l/min
Durchfluss max.	20,40 m ³ /h
Durchfluss max. Druck	340 l/min
Gewicht	17,50 g
Produktfamilie	SVK

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Strömungsventil

SVK G1/4-IG

Art-Nr...:10.05.03.00035

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00035>
