

Kugelventil

KVD 25 3/2

Art-Nr.:10.05.08.00005

<https://www.schmalz.com/10.05.08.00005>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Handventile > Dreiwege Kugelventile KVD > KVD 25 3/2

Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft



Nennweite: 25 mm
Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 16,00 bar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	80 mm
D1	55 mm
G1	G1"-IG
H	124 mm
L	104 mm
L2	170 mm
LG1	25 mm
SW1	41 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	25 mm
Nenndurchfluss	55 m³/h
Nenndurchfluss	916,70 l/min
Gewicht	1,93 kg
Produktfamilie	KVD