

Dichtprofil (Meter)

DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20

Art-Nr.: 10.07.04.00007

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00007>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Dichtprofile > Dichtprofile DI-PROF > DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20

Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen



Breite B: 25 mm


Höhe H: 20 mm

Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 20 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

B

25 mm

H

20 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3

Technische Daten

Attribut	Wert
Dichtmaterial	EPDM
Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe	26 x 10
Gewicht	150 g
Materialhärte [Shore A]	20 Shore A
Produktfamilie	DI-PROF

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Dichtprofil (Meter)

DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20

Art-Nr.:10.07.04.00007

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00007>
