

Dichtprofil (Meter)

DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Art-Nr.: 10.07.04.00040

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00040>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Dichtprofile > Dichtprofile DI-PROF > DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen



Breite B: 20 mm


Höhe H: 15 mm

Materialtyp: 2 Komp. Schwammgummi

Dichtmaterial: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 20 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	20 mm
B1	22 mm
B2	2 mm
B3	16 mm
H	15 mm
H1	33 mm
H2	6 mm
H3	6 mm
H4	12 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3

Technische Daten

Attribut	Wert
Dichtmaterial	Naturkautschuk NK
Gewicht	411,50 g
Materialhärte [Shore A]	20 Shore A
Produktfamilie	DI-PROF

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de