

Dichtschnur

DI-SCHN 4 MOS EPDM-20

Art-Nr.:10.07.04.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00052>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Dichtprofile > Dichtschnüre DI-SCHN > DI-SCHN 4 MOS EPDM-20

Dichtschnur




Außendurchmesser D: 4 mm

Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 20 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

D

4 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3

Technische Daten

Attribut	Wert
Min. Verlegeradius	10 mm
Produktfamilie	DI-SCHN

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de