

Schlauchschelle

SSD 37-42 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00019

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00019>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Schlauchschellen SSB / SSD > SSD 37-42 ST-VZ

Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen




Spannbereich: 37,0 ... 42,0 mm

Normteilerwerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d1	37 mm
d2	42 mm
L	13 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Spannbereich	37,0 ... 42,0 mm
Normteilerwerkstoff	Stahl
Gewicht	17 g
Produktfamilie	SSB / SSD

Schlauchselle

SSD 37-42 ST-VZ

Art-Nr...:10.07.10.00019

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00019>

Zubehör



VSL 41-35 PVC-PS GR

Art-Nr...:10.07.09.00010

Außendurchmesser D: 41 mm

Innendurchmesser d: 35 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PVC, mit PVC-Spirale

Verlegeradius min.: 65 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,50 ... 0,50 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 70 °C



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Art-Nr...:10.07.09.00036

Außendurchmesser D: 42 mm

Innendurchmesser d: 32 mm

Länge max.: 20 m

Material Schlauch: PU, Drahtspirale, antistatisch

Verlegeradius min.: 25 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -1,00 ... 3,77 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C