

Schlauchschelle

SSD 24-27 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00086

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00086>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Schlauchschellen SSB / SSD > SSD 24-27 ST-VZ

Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen




Spannbereich: 24,0 ... 27,0 mm

Normteilerwerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d1	24 mm
d2	27 mm
L	12 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Spannbereich	24,0 ... 27,0 mm
Normteilerwerkstoff	Stahl
Gewicht	13,50 g
Produktfamilie	SSB / SSD


Schlauchselle

SSD 24-27 ST-VZ

Art-Nr...:10.07.10.00086

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00086>

Zubehör



VSL 27-20 PU-DS-AS TR

Art-Nr...:10.07.09.00047

Außendurchmesser D: 27 mm

Innendurchmesser d: 20 mm

Länge max.: 20 m

Material Schlauch: PU, Drahtspirale, antistatisch

Verlegeradius min.: 17 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -1,00 ... 4,72 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C