

Schlauchschele

SSD 28-32 ST-VZ

Art-Nr.:10.07.10.00087

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00087>

Startseite > Vakuümheber und Kransysteme > Vakuüm-Schlauchheber Jumbo > Ersatzteile Vakuüm-Schlauchheber Jumbo > Ersatz- und Verschleißteile Vakuüm-Schlauchheber JumboFlex > SSD 28-32 ST-VZ

Schlauchschele zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen




Spannbereich: 28,0 ... 32,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d1	28 mm
d2	32 mm
L	12 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Spannbereich	28,0 ... 32,0 mm
Normteilewerkstoff	Stahl
Gewicht	14,50 g
Produktfamilie	SSB / SSD


Schlauchselle

SSD 28-32 ST-VZ

Art-Nr...:10.07.10.00087

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00087>

Zubehör



VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Art-Nr...:10.07.09.00051

Außendurchmesser D: 32 mm

Innendurchmesser d: 25 mm

Länge max.: 20 m

Material Schlauch: PU, Drahtspirale, antistatisch

Verlegeradius min.: 20 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -1,00 ... 3,86 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C