

Steckverschraubung-Gerade

STVI-GE G1/4-IG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00152

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00152>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STVI-GE G1/4-IG 4

Steckverschraubung in gerader Ausführung



Gewinde G1: G1/4"-IG

Schlauchaußendurchmesser: 4 mm


Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 8,5 mm

Länge L: 30,5 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	8,50 mm
d	4 mm
G1	G1/4"-IG
L	30,50 mm
L2	9,50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 4 d = 2
Aufbau Schlauchtyp	4-2
Normteilewerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Gewicht	25 g
Produktfamilie	STV

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Steckverschraubung-Gerade

STVI-GE G1/4-IG 4

Art-Nr.:10.08.02.00152

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00152>



Zubehör



VSL 4-2 PE BL

Art-Nr.:10.07.09.00013

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00001

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 20 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00063

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2,7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PA

Verlegeradius min.: 30 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 20,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de