

Schlauchtülle

ST G3/4-AG 19 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00165

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00165>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Zubehör für Verschraubungen > ST G3/4-AG 19 MS-V

Schlauchtülle



Gewinde G1: G3/4"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 19 mm


Normteilerwerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 7,8 mm

Nenndurchmesser dn: 16 mm

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

dn 16 mm

D 19 mm

G1 G3/4"-AG

L 7,80 mm

L1 60 mm

LG1 15,80 mm

SW1 32 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilerwerkstoff	Messing
Gewicht	116 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schlauchtülle

ST G3/4-AG 19 MS-V

Art-Nr.:10.08.03.00165

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00165>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Art-Nr.:10.07.09.00007

Außendurchmesser D: 26 mm

Innendurchmesser d: 19 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PVC, mit Drahtspirale

Verlegeradius min.: 85 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,90 ... 5,00 bar

Einsatztemperatur: -15 ... 65 °C