

Schlauchtülle

ST G1-AG 32 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00168

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00168>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Zubehör für Verschraubungen > ST G1-AG 32 MS-V

Schlauchtülle



Gewinde G1: G1"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 32 mm


Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 10,5 mm

Nennndurchmesser dn: 26 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	26 mm
D	32 mm
G1	G1"-AG
L	10,50 mm
L1	62 mm
LG1	16 mm
SW1	36 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Messing
Gewicht	176 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schlauchtülle

ST G1-AG 32 MS-V

Art-Nr.:10.08.03.00168

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00168>



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Art-Nr.:10.07.09.00008

Außendurchmesser D: 41 mm

Innendurchmesser d: 32 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PVC, mit Drahtspirale

Verlegeradius min.: 110 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,85 ... 4,00 bar

Einsatztemperatur: -15 ... 65 °C



DR G1 39/34x2 PA

Art-Nr.:10.07.08.00025

für: G1

Außendurchmesser D: 39 mm

Innendurchmesser d: 34 mm

Normteilewerkstoff: Polyamid