

Blocksauger

VCBL-GLx93.5 120


Art-Nr.:10.01.18.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00587>




Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Glasbearbeitung > Glatttisch-Systeme für die Glasbearbeitung > Blocksauger VCBL-GL > VCBL-GLx93.5 120

Blocksauger mit Schlauchanschluss für den Einsatz auf Glatttischen zur Glasbearbeitung



Abmessung (LxB): Durchmesser 120 mm
Höhe H: 93,5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 6 mm
Dichtmaterial: Hochtemp. Material HT1
Material Werkstückauflage: ED

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B1	24 mm
d	8 mm
D	120 mm
Dmax(S)	128 mm
Ds	120 mm
H	93,50 mm
H1	99,50 mm
H2	22,50 mm
H3	27,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,80 kg

Zubehör

Blocksauger

VCBL-GLx93.5 120

Art-Nr.:10.01.18.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00587>



VSL 8-6 PU MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00003

Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 45 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -35 ... 60 °C



ZUB VCBL-GL

Art-Nr.:10.01.18.00493

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-GL



ZUB VCBL-GL

Art-Nr.:10.01.18.00492

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-GL

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-GLx93.5 120

Art-Nr...:10.01.18.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00587>



DR 120/88.5x16.5 HT1-60

Art-Nr...:10.01.18.00249

Außendurchmesser D: 120 mm

Innendurchmesser d: 88,5 mm

Länge L: 16,5 mm

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A