

Cup

ISCUP Cup 2 80x40x30

Art-Nr.: 10.01.15.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00004>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Flexibilisierung von CNC-Bearbeitungszentren > Innospann Spannmittel
ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 2 80x40x30

Saugeroberteil Cup für Innospann




Abmessung (LxB): 80 x 40

Länge L: 80 mm

Breite B: 40 mm

Höhe H: 30 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	40 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,09 kg

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Cup

ISCUP Cup 2 80x40x30

Art-Nr.: 10.01.15.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00004>



O-RING 48x2 CR-70

Art-Nr.: 10.07.08.00468



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Art-Nr.: 10.01.15.00062

Breite B: 4 mm

Höhe H: 10 mm

Dichtmaterial: EPDM

Materialtyp: Moosgummi

Form: halbrund



ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50

Art-Nr.: 10.01.15.00021

Breite B: 43 mm

Höhe H: 12 mm

Länge L: 81 mm

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK-50

Typ: Cup 2

Cup

ISCUP Cup 2 80x40x30

Art-Nr.:10.01.15.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00004>



ISRPL 66x26x8.5

Art-Nr.:10.01.15.00018

Breite B: 26 mm

Höhe H: 8,5 mm

Länge L: 66 mm

Typ: Cup 2