

Mono-Base

ISMB-G 80x80x55

Art-Nr.: 10.01.15.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00128>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Flexibilisierung von CNC-Bearbeitungszentren > Innospann Spannmittel
ISCUP / ISMB / ISQB > ISMB-G 80x80x55

Mono-Base-G mit 2 Schlauchanschlüssen für glatten Tisch



Abmessung (LxB): 80x80

Grundfläche: 80x80 mm


Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 55 mm

Aufbau Schlauchtyp: Schlauch D = 8 d = 6

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	80 mm
d	60 mm
D	6 mm
H	55 mm
L	80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,46 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Mono-Base

ISMB-G 80x80x55

Art-Nr.: 10.01.15.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00128>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Art-Nr.: 10.01.15.00003

Abmessung (LxB): 80 x 80

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Art-Nr.: 10.01.15.00004

Abmessung (LxB): 80 x 40

Länge L: 80 mm

Breite B: 40 mm

Höhe H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Art-Nr.: 10.01.15.00005

Abmessung (LxB): 80 x 28

Länge L: 80 mm

Breite B: 28 mm

Höhe H: 30 mm