

Blocksauger

VCBL-K2 125x75x100 D-360

Art-Nr.: 10.01.12.01079

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01079>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für 2-Kreis-Systeme > Blocksauger VCBL-K2 > VCBL-K2 125x75x100 D-360

Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz




Abmessung (LxB): 125 x 75

Abmessung Saugplatte unten: 140x115 mm

Höhe H: 100 mm

Anordnung: drehbar 360°

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	75 mm
H	100 mm
H2	65 mm
L	125 mm
L1	145 mm
R1	240 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Abmessung Saugplatte unten	140x115 mm
Gewicht	0,92 kg

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-K2 125x75x100 D-360

Art-Nr.:10.01.12.01079

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01079>



ERS VCBL-Einleger

Art-Nr.:10.01.12.00618

Verwendung Konstruktion: Blocksauger



VCSP-O 125x75x16.5 TPE

Art-Nr.:10.01.12.00011

Länge L: 125 mm

Breite B: 75 mm

Höhe H: 16,5 mm



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Art-Nr.:10.01.12.00798

Länge L: 140 mm

Breite B: 115 mm

Höhe H: 16,5 mm