

Blocksauger

VCBL-S1 120x50x32.7 TV

Art-Nr.:10.01.12.02319

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02319>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Systeme von SCM / Morbidelli > Blocksauger VCBL-S1 > VCBL-S1 120x50x32.7 TV

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1



Abmessung (LxB): 120 x 50

Länge L: 120 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 32,7 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	50 mm
B1	120 mm
L	120 mm
H	32,70 mm
H2	20 mm
L1	120 mm
L2	72,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,31 kg

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-S1 120x50x32.7 TV

Art-Nr.:10.01.12.02319

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02319>



VST VCBL-S DI-RA

Art-Nr.:10.01.12.03573

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Spannbereich: mm




TV D9 4.3

Art-Nr.:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Art-Nr.:10.01.12.03569

Länge L: 115,5 mm

Breite B: 43 mm

Höhe H: 5 mm

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Spannbereich: mm

Blocksauger

VCBL-S1 120x50x32.7 TV

Art-Nr...:10.01.12.02319

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02319>



VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Art-Nr...:10.01.12.00012

Länge L: 120 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 15,5 mm



TV D9 4.3

Art-Nr...:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm