


Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Systeme von Biesse > Blocksauger VCBL-B > VCBL-B 140x130x29 TV

Blocksauger



Abmessung (LxB): 140 x 130
Höhe H: 29 mm
Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	129 mm
H	29 mm
H2	26 mm
L	140 mm
L1	146 mm
L2	6 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,43 kg

Biesse ist eine eingetragene und markenrechtlich geschützte Marke der Biesse Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von Biesse entwickelt wurden.

Zubehör

Blocksauger

VCBL-B 140x130x29 TV

Art-Nr.:10.01.12.03165

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03165>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Art-Nr.:10.01.12.03188

Außendurchmesser D: 90 mm

Innendurchmesser d: 17 mm

Höhe H: 0,4 mm

Länge L: 0,4 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S



VCSP-O 140x130x18.3 MOS TPE

Art-Nr.:10.01.12.03506

Verwendung Konstruktion: Blocksauger

Länge L: 140 mm

Breite B: 130 mm

Höhe H: 18,3 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Moosdichtkante

Ersatzteile



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Art-Nr.:10.01.12.03345

Außendurchmesser D: 100,5 mm

Höhe H: 15,5 mm

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-B 140x130x29 TV

Art-Nr...:10.01.12.03165

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03165>



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

Art-Nr...:10.01.12.02325

Verwendung Konstruktion: Blocksauger

Länge L: 140 mm

Breite B: 130 mm

Höhe H: 16,5 mm



ERS VCTV

Art-Nr...:10.01.12.01651

Verwendung Konstruktion: Tastventil Blocksauger



TV D9 4.3

Art-Nr...:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm