

Blocksauger

VCBL-K1 125x75x50 L TV

Art-Nr.:10.01.12.00371

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00371>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für 1-Kreis-Systeme > Blocksauger VCBL-K1 > VCBL-K1 125x75x50 L TV


Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz



Abmessung (LxB): 125 x 75

Höhe H: 50 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	75 mm
H	50 mm
L	125 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Abmessung Saugplatte unten	140x115 mm
Gewicht	0,60 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-K1 125x75x50 L TV

Art-Nr.:10.01.12.00371

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00371>



VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE

Art-Nr.:10.01.12.03511

Verwendung Konstruktion: Blocksauger

Länge L: 125 mm

Breite B: 75 mm

Höhe H: 17,7 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Moosdichtkante

Ersatzteile



TV D9 4.3

Art-Nr.:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



ERS VCBL-Einleger

Art-Nr.:10.01.12.00618

Verwendung Konstruktion: Blocksauger

Blocksauger

VCBL-K1 125x75x50 L TV

Art-Nr.: 10.01.12.00371

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00371>



VCSP-O 125x75x16.5 TPE

Art-Nr.: 10.01.12.00011

Länge L: 125 mm

Breite B: 75 mm

Höhe H: 16,5 mm



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Art-Nr.: 10.01.12.00228

Länge L: 140 mm

Breite B: 115 mm

Höhe H: 16,5 mm