

Reibplatte

ISRPL 66x14x8.5

Art-Nr...:10.01.15.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00019>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Flexibilisierung von CNC-Bearbeitungszentren > Innospann Zubehör und Ersatzteile > ISRPL 66x14x8.5

Reibplatte




Breite B: 14 mm

Höhe H: 8,5 mm

Länge L: 66 mm

Typ: Cup 3

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	14 mm
H	8,50 mm
L	66 mm

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Reibplatte

ISRPL 66x14x8.5

Art-Nr...:10.01.15.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00019>



SIEB 11x1 MS-A2 100

Art-Nr...:10.07.01.00085

Außendurchmesser D: 11 mm

Länge L: 1 mm

Material: MS-A2

Filterfeinheit: 100 µm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl