

# Blocksauger

VCBL-R 160x160x45 30/50 TV


Art-Nr.:10.01.12.02670

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02670>




Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Rastertisch-Systeme > Blocksauger VCBL-R > VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

## Blocksauger für Rastertisch



|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Abmessung (LxB): 160 x 160                            |
| Länge L: 160 mm                                       |
| Breite B: 160 mm                                      |
| Höhe H: 45 mm                                         |
| Raster: 30/50                                         |
| Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm |
| Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil                |

## Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert   |
|----------|--------|
| B        | 160 mm |
| H        | 45 mm  |
| L        | 160 mm |

## Technische Daten

| Attribut | Wert    |
|----------|---------|
| Raster   | 30/50   |
| Gewicht  | 0,86 kg |

## Ersatzteile

## Blocksauger

VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

Art-Nr...:10.01.12.02670

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02670>



### TV D9 4.3

Art-Nr...:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



### ERS VCBL-R Winkel

Art-Nr...:10.01.12.02691



### ERS VCBL-R


Art-Nr...:10.01.12.02693

## Blocksauger

VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

Art-Nr...:10.01.12.02670

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02670>



### ISDR 150x150x13.5 R 30/50


Art-Nr...:10.01.15.00352

Länge L: 150 mm

Breite B: 150 mm

Höhe H: 13,5 mm

Typ: R 30/50



### DR 188/180x6 MOS NK-20

Art-Nr...:10.01.12.02901

Außendurchmesser D: 188 mm

Innendurchmesser d: 180 mm

Länge L: 6 mm

Breite B: 4 mm

Höhe H: 6 mm

Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 20 Shore A