

Blocksauger

VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02672>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Rastertisch-Systeme > Blocksauger VCBL-R > VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Blocksauger für Rastertisch



Abmessung (LxB): 160 x 96

Länge L: 160 mm

Breite B: 96 mm


Höhe H: 45 mm

Raster: 30/50

Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	96 mm
H	45 mm
H2	22 mm
L	160 mm
L1	160 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Raster	30/50
Gewicht	0,72 kg

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Art-Nr...:10.01.12.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02672>



TV D9 4.3

Art-Nr...:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



ERS VCBL-R Winkel

Art-Nr...:10.01.12.02691



ERS VCBL-R


Art-Nr...:10.01.12.02693

Blocksauger

VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02672

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02672>



DR 141/149x6 MOS NK-20

Art-Nr.: 10.01.12.02902

Außendurchmesser D: 141 mm

Innendurchmesser d: 149 mm

Länge L: 6 mm

Breite B: 4 mm

Höhe H: 6 mm

Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 20 Shore A