

Multi-Clamp Saugplatte

VC-M-SP 160x160x30

Art-Nr...:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für manuelle Bearbeitung > Multi-Clamp Saugplatten VC-M-SP / VC-M-SPV > VC-M-SP 160x160x30

Multi-Clamp Saugplatte mit integrierter Vakuumerzeugung



Länge L: 160 mm

Breite B: 160 mm


Höhe H: 30 mm

Luftverbrauch: 48 l/min

Luftverbrauch: 2,88 m³/h

Saugvermögen: 2,3 m³/h

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	160 mm
H	30 mm
d	6 mm
L	160 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,88 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp Saugplatte

VC-M-SP 160x160x30

Art-Nr...:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Art-Nr...:10.01.12.02056



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Art-Nr...:10.01.12.02000

Verwendung Konstruktion: Multi-Clamp



VC-M-B 170x165x209

Art-Nr...:10.01.12.01854

Länge L: 170 mm

Breite B: 165 mm

Höhe H: 209 mm

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp Saugplatte

VC-M-SP 160x160x30

Art-Nr...:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Art-Nr...:10.01.12.02000

Verwendung Konstruktion: Multi-Clamp



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Art-Nr...:10.01.12.02056