

Multi-Clamp Saugplatte

VC-M-SPV 160x160x30

Art-Nr.: 10.01.12.01853

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01853>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für manuelle Bearbeitung > Multi-Clamp Saugplatten VC-M-SP / VC-M-SPV > VC-M-SPV 160x160x30

Multi-Clamp Saugplatte für den Betrieb mit Vakuumpumpe




Länge L: 160 mm

Breite B: 160 mm

Höhe H: 30 mm

Saugvermögen: 3 m³/h

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	160 mm
H	30 mm
d	6 mm
L	160 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,90 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp Saugplatte

VC-M-SPV 160x160x30

Art-Nr...:10.01.12.01853

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01853>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Art-Nr...:10.01.12.02056



FU 5 3/2 -

Art-Nr...:10.01.12.02055

Nennweite: 5 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Art-Nr...:10.01.12.02000

Verwendung Konstruktion: Multi-Clamp

Multi-Clamp Saugplatte

VC-M-SPV 160x160x30

Art-Nr...:10.01.12.01853

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01853>



VC-M-BV 265x170x209

Art-Nr...:10.01.12.02050

Länge L: 265 mm

Breite B: 170 mm

Höhe H: 209 mm



VC-M-PU 4 110V-AC

Art-Nr...:10.01.12.02051

Stromtyp: Wechselst. 110V

Max. Vakuum: -850 mbar

Nennweite: 9 mm



VC-M-PU 4 230V-AC

Art-Nr...:10.01.12.02040

Stromtyp: Wechselst. 230V

Max. Vakuum: -850 mbar

Nennweite: 9 mm

Multi-Clamp Saugplatte

VC-M-SPV 160x160x30

Art-Nr...:10.01.12.01853

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01853>



ZUB VC-M-V

Art-Nr...:10.01.12.02054

Verwendung Konstruktion: Multi-Clamp

Ersatzteile



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Art-Nr...:10.01.12.02000

Verwendung Konstruktion: Multi-Clamp



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Art-Nr...:10.01.12.02056