

## Blocksauger Innospann

ISBL-HD 80x40x97

Art-Nr.: 10.01.15.00658

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00658>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Metall- und Kunststoffbearbeitung > Modulares Aufspannsystem MPL-ISST-SFM für die Metall- und Kunststoffbearbeitung > Innospann Steel-Plate ISST-MPL und Blocksauger ISBL > ISBL-HD 80x40x97

### Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate



Länge L: 80 mm


Breite B: 40 mm

Abmessung (LxB): 80 x 40

Grundfläche: 80x80 mm

Höhe H: 97 mm

### Konstruktionsdaten



#### Attribut

#### Wert

B 40 mm

B1 80 mm

H 97 mm

L 80 mm

L1 80 mm

### Ersatzteile

#### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Blocksauger Innospann

ISBL-HD 80x40x97

Art-Nr...:10.01.15.00658

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00658>



### ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50

Art-Nr...:10.01.15.00418

Länge L: 81 mm

Breite B: 43 mm

Höhe H: 12 mm



### ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50

Art-Nr...:10.01.15.00158

Länge L: 81 mm

Breite B: 81 mm

Höhe H: 12 mm