

Schlauchtülle

ST G3/4-AG 25 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00166>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Zubehör für Verschraubungen > ST G3/4-AG 25 MS-V

Schlauchtülle



Gewinde G1: G3/4"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 25 mm


Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 8,5 mm

Nennndurchmesser dn: 18,5 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	18,50 mm
D	25 mm
G1	G3/4"-AG
L	8,50 mm
L1	60 mm
LG1	16 mm
SW1	32 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Messing
Gewicht	146,90 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schlauchtülle

ST G3/4-AG 25 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00166>



VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Art-Nr.: 10.07.09.00051

Außendurchmesser D: 32 mm

Innendurchmesser d: 25 mm

Länge max.: 20 m

Material Schlauch: PU, Drahtspirale, antistatisch

Verlegeradius min.: 20 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -1,00 ... 3,86 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C



VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00041

Außendurchmesser D: 33 mm

Innendurchmesser d: 25 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PVC, mit Drahtspirale

Verlegeradius min.: 95 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,85 ... 4,00 bar

Einsatztemperatur: -15 ... 65 °C