

Sauger-Cup Balance

SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

Art-Nr...:10.01.15.00850

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00850>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für 3D-Freiformflächen > Spann- und Greifmittel für automatisierte Anwendungen > Sauger-Cup Balance SSCB > SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

Vakuumaufspannsystem für automatisiertes Spannen



Kreisdurchmesser D mk: 78 mm

Funktion Sauger: Einzeln fixierte Pins

Saugertyp: Balgsauggreifer FSG

Anschluss: M6-IG


Material: VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Material Werkstückauflage: NBR

Höhe H1: 179 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	134 mm
Dmk	78 mm
D mk1	48 mm
G1	M6-IG
G2	G1/4"-IG
H1	179 mm
EH (min)	141 mm
EH (max)	171 mm
Zs	30 mm
Z (Hub)	46 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	60
Gewicht	2.597,80 g
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]	72 Shore A

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Sauger-Cup Balance

SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

Art-Nr...:10.01.15.00850

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00850>

Zubehör



ERS SSCB-FG60-VU1

Art-Nr...:10.01.15.00953

Verwendung Konstruktion: Sauger-Cup Balance

Baugröße: FG60-VU1

Ersatzteile



ERS SSCB-FG60-VU1

Art-Nr...:10.01.15.00953

Verwendung Konstruktion: Sauger-Cup Balance

Baugröße: FG60-VU1



KAPP 7x10.5 SSCB

Art-Nr...:10.01.15.00918

Außendurchmesser D: 7 mm

Länge L: 10,5 mm

Verwendung Konstruktion: Sauger-Cup Balance



Sauger-Cup Balance

SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

Art-Nr...:10.01.15.00850

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00850>
