

Schnellrüst Sauger-Cup

SQC-C-RU-80x102-NBR

Art-Nr.: 10.01.18.01037

<https://www.schmalz.com/10.01.18.01037>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Glasbearbeitung > Schnellwechselsysteme für Maschinen von Bystronic > Schmalz Quick-Change SQC > SQC-C-RU-80x102-NBR

Schnellrüst-Sauger-Cup



Außendurchmesser D: 80 mm

Höhe H: 102 mm

Verwendung Konstruktion: Schnellrüstsystem

Abmessung (LxB): Durchmesser 80 mm


Normteilewerkstoff: Aluminium

Material Werkstückauflage: ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Dichtmaterial: Perbunan

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	80 mm
H	102 mm
H1	119,80 mm

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schnellrüst Sauger-Cup

SQC-C-RU-80x102-NBR

Art-Nr...:10.01.18.01037

<https://www.schmalz.com/10.01.18.01037>



V-RING 63x11 V-070 NBR

Art-Nr...:10.07.08.00554

Außendurchmesser D: 75 mm

Typ: V-070