

Quad-Base

ISQB 175x175x22

Art-Nr.: 10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Flexibilisierung von CNC-Bearbeitungszentren > Innospann Spannmittel
ISCUP / ISMB / ISQB > ISQB 175x175x22

Quad-Base für Steelplate und Adapterplate



Abmessung (LxB): 175x175


Grundfläche: 175 x 175 mm

Länge L: 175 mm

Breite B: 175 mm

Höhe H: 22 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	175 mm
d	60 mm
H	22 mm
L	175 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	1,02 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Quad-Base

ISQB 175x175x22

Art-Nr.: 10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>



ABDK 80x4 ISQB

Art-Nr.: 10.01.15.00083

Außendurchmesser D: 80 mm

Höhe H: 4 mm



ISCUP Cup 1 80x80x30

Art-Nr.: 10.01.15.00003

Abmessung (LxB): 80 x 80

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Art-Nr.: 10.01.15.00004

Abmessung (LxB): 80 x 40

Länge L: 80 mm

Breite B: 40 mm

Höhe H: 30 mm

Quad-Base

ISQB 175x175x22

Art-Nr...:10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>



ISCUP Cup 3 80x28x30

Art-Nr...:10.01.15.00005

Abmessung (LxB): 80 x 28

Länge L: 80 mm

Breite B: 28 mm

Höhe H: 30 mm



ISZR-V 80x15

Art-Nr...:10.01.15.00052

Außendurchmesser D: 80 mm

Innendurchmesser d: 60 mm

Höhe H: 15 mm



ISZR-V 80x20

Art-Nr...:10.01.15.00053

Außendurchmesser D: 80 mm

Innendurchmesser d: 60 mm

Höhe H: 20 mm

Quad-Base

ISQB 175x175x22

Art-Nr...:10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>



ISZR-V 80x45

Art-Nr...:10.01.15.00054

Außendurchmesser D: 80 mm

Innendurchmesser d: 60 mm

Höhe H: 45 mm

Ersatzteile



DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Art-Nr...:10.07.04.00002

Außendurchmesser D: 8 mm

Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 20 Shore A