

Cup

ISCUP Cup 3 80x28x30

Art-Nr.: 10.01.15.00005

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00005>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Flexibilisierung von CNC-Bearbeitungszentren > Innospann Spannmittel
ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 3 80x28x30

Saugeroberteil Cup für Innospann




Abmessung (LxB): 80 x 28

Länge L: 80 mm

Breite B: 28 mm

Höhe H: 30 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	28 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,07 kg

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Cup

ISCUP Cup 3 80x28x30

Art-Nr.:10.01.15.00005

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00005>



O-RING 48x2 CR-70

Art-Nr.:10.07.08.00468



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Art-Nr.:10.01.15.00062


Breite B: 4 mm

Höhe H: 10 mm

Dichtmaterial: EPDM

Materialtyp: Moosgummi

Form: halbrund



ISDR 81x31x12 Cup 3 NK-50

Art-Nr.:10.01.15.00022

Breite B: 31 mm

Höhe H: 12 mm

Länge L: 81 mm

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK-50

Typ: Cup 3

Cup

ISCUP Cup 3 80x28x30

Art-Nr.:10.01.15.00005

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00005>



ISRPL 66x14x8.5

Art-Nr.:10.01.15.00019

Breite B: 14 mm

Höhe H: 8,5 mm

Länge L: 66 mm

Typ: Cup 3