

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

Art-Nr.: 10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für manuelle Bearbeitung > Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V > VC-M 165x165x220.5

Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp mit integrierter Vakuumerzeugung



Länge L: 165 mm

Breite B: 165 mm


Höhe H: 220,5 mm

Luftverbrauch: 48 l/min

Luftverbrauch: 2,88 m³/h

Saugvermögen: 2,3 m³/h

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

B

165 mm

H

220,50 mm

L

165 mm

Technische Daten

Attribut

Wert

Gewicht

5,76 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

Art-Nr...:10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Art-Nr...:10.01.12.02056



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Art-Nr...:10.01.12.02000

Verwendung Konstruktion: Multi-Clamp



VC-M-SP 160x160x30

Art-Nr...:10.01.12.01836

Länge L: 160 mm

Breite B: 160 mm

Höhe H: 30 mm

Luftverbrauch: 48 l/min

Luftverbrauch: 2,88 m³/h


Saugvermögen: 2,3 m³/h

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

Art-Nr.: 10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>



VC-M-SP 200x55

Art-Nr.: 10.01.12.02003

Länge L: 200 mm

Breite B: 55 mm

Luftverbrauch: 48 l/min

Luftverbrauch: 2,88 m³/h

Saugvermögen: 2,3 m³/h



VC-M-SP 210

Art-Nr.: 10.01.12.02002

Außendurchmesser D: 210 mm

Luftverbrauch: 48 l/min

Luftverbrauch: 2,88 m³/h

Saugvermögen: 2,3 m³/h



VC-M-SP 300x100

Art-Nr.: 10.01.12.02052

Länge L: 300 mm

Breite B: 100 mm

Luftverbrauch: 48 l/min

Luftverbrauch: 2,88 m³/h

Saugvermögen: 2,3 m³/h