

Dichtprofil (Meter)

DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR


Art-Nr.:10.07.04.00054

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00054>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Dichtprofile > Dichtprofile DI-PROF > DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen



Breite B: 4 mm
Höhe H: 6 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]: 20 Shore A
Form: halbrund

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	4 mm
H	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3

Technische Daten

Attribut	Wert
Dichtmaterial	Naturkautschuk NK
Gewicht	20 g
Materialhärte [Shore A]	20 Shore A
Produktfamilie	DI-PROF

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de