

Adapter-Plate


ISAP-K2 200x200x28

Art-Nr.: 10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für 2-Kreis-Systeme > Adapter-Plates ISAP-K2 > ISAP-K2 200x200x28

Adapter-Plate Innospann für 2-Kreis Konsole Schmalz




Länge L: 200 mm

Breite B: 200 mm

Höhe H: 28 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	200 mm
H	28 mm
L	200 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	2,95 kg

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x28

Art-Nr.: 10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Art-Nr.: 10.01.15.00003

Abmessung (LxB): 80 x 80

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Art-Nr.: 10.01.15.00004

Abmessung (LxB): 80 x 40

Länge L: 80 mm

Breite B: 40 mm

Höhe H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Art-Nr.: 10.01.15.00005

Abmessung (LxB): 80 x 28

Länge L: 80 mm

Breite B: 28 mm


Höhe H: 30 mm

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x28

Art-Nr...:10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>



ISMB 80x80x42

Art-Nr...:10.01.15.00078

Abmessung (LxB): 80x80

Grundfläche: 80x80 mm

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 42 mm

Ersatzteile



ISMST 19-7 4ISMST

Art-Nr...:10.01.14.00847

Außendurchmesser D: 7 mm

Höhe H: 11,5 mm