

Blocksauger

VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV

Art-Nr.: 10.01.12.01475

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01475>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Systeme von SCM / Morbidelli > Blocksauger VCBL-S4 > VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4



Abmessung (LxB): 130 x 30

Länge L: 130 mm


Breite B: 30 mm

Höhe H: 50 mm

Anordnung: drehbar 360°

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	30 mm
B1	145 mm
H	50 mm
H2	34 mm
L	130 mm
L1	145 mm
L2	109 mm
R1	413 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,61 kg

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV

Art-Nr...:10.01.12.01475

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01475>



TV D9 4.3

Art-Nr...:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm




ERS VCSP

Art-Nr...:10.01.12.01543

Verwendung Konstruktion: Saugplatte Blocksauger

Länge L: 130 mm

Breite B: 30 mm



VST VCBL-S DI-RA

Art-Nr...:10.01.12.03318

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Spannbereich: mm