

Kugelgelenk

KGL G1/2-IG G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00111

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00111>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Gelenkige Aufnahmen > Kugelgelenke KGL > KGL G1/2-IG G1/2-AG

Gelenkige Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen




Gewinde G1: G1/2"-IG

Gewinde G2: G1/2"-AG

Höhe H: 40 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4 mm
H	40 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-AG
LG1	14 mm
LG2	12 mm
SW1	24 mm
W	15 °

Technische Daten

Attribut	Wert
Vertikalbelastung	2500 N
Gewicht	116 g
Produktfamilie	KGL

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Kugelgelenk

KGL G1/2-IG G1/2-AG

Art-Nr...:10.01.03.00111

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00111>



DR G1/2 26/21.5x1.5 PA

Art-Nr...:10.07.08.00023

für: G1/2

Außendurchmesser D: 26 mm

Innendurchmesser d: 21,5 mm

Normteilewerkstoff: Polyamid