

Rohr (Traverse)

SXT-RT 25x150...3000 5 AL

Art-Nr.:10.07.13.00146

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00146>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Tooling System SXT > Rohre SXT-RT > SXT-RT 25x150...3000 5 AL

Rohr für Toolingtraversen




Außendurchmesser D: 25 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Länge Bereich: 150,0 ... 3000,0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	25 mm
d	15 mm
Länge Bereich	150,0 ... 3000,0

Technische Daten

Attribut	Wert
Widerstandsmoment Wx	1,30 cm ³
Widerstandsmoment Wy	1,30 cm ³
Flächenmoment Ix	1,70 cm ⁴
Flächenmoment Iy	1,70 cm ⁴
Fläche	3,10 cm ²
Normteilewerkstoff	Aluminium
Gewicht/Meter	0,90 kg/m
Produktfamilie	SXT

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Rohr (Traverse)

SXT-RT 25x150...3000 5 AL

Art-Nr.:10.07.13.00146

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00146>
